



3861

3-Stufenschalter Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Tiefe 46 mm

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Texte

Schaltart/Variante mit 0-Stellung: 0-1-2-3

Anschlussart Mit Schraubklemmen