



386113

3-Stufenschalter, HLK-Regelung

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Tiefe 42 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Texte

Schaltart/Variante Ohne Neutralstellung: 2-1-3

Anschlussart Mit Schraubklemmen