



387500

## Drehschalter Serien 1930/Glas/Palazzo

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
-----------------------	------------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

#### Konnektivität.

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Ohne Glimmlampe
Schaltart/Variante	Serien