



387603



Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic

Drehschalter mit Schraubklemmen.

- mit Schraubklemmen
- ohne Glühlampe

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Schaltart / Variante	Aus/Wechsel
Haupt-Designlinie	Serie 1930/Glas/R.classic
Montageart	mit Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	42 mm