



387703

## Drehschalter, Kreuz, Serie 1930/Glas/R.classic

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Werkstoff

Werkstoff Duroplast

#### Konnektivität.

Montageart Krallenbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Mit Spreizkrallen

Beleuchtung Ohne Glimmlampe

Schaltart/Variante Kreuz