



389303

Drehschalter, 2-polig Aus, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Werkstoff Duroplast

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität.

Montageart Krallenbefestigung

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Mit Spreizkrallen

Beleuchtung Ohne Glimmlampe

Schaltart/Variante 2-polig Aus