



395619

Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzelstaster
Mit Rückmeldekontakt	Ja

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Montageart	Mit Spreizkrallen, Für Wand- und Deckenmontage
Schaltart/Variante	Wechsler, mit separatem Meldekontakt
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x