



3966

## Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zugschnur
-----------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff

#### Konnektivität.

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

#### Abmessungen

Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Mit Spreizkrallen, Für Wand- und Deckenmontage
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel