



4040

3fach-Steckdose SCHUKO Aufputz weiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Höhe 183 mm

Tiefe 47 mm

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss

Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

3

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Komplettgehäuse

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz