



41081404

## Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 alu, matt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

#### Zubehör

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1