



41088989

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Krallenbefestigung, Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Ja

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Mit Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Beleuchtung

Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz