



41096086

Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht u. erh.BS Q.x anthrazit, samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
-------------	---

Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
-------------	--

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-------------------	------------------------------------