



41097006

## Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht K.1 anthrazit, matt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

**Kapazität**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Texte**

---

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

---

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

---

|             |   |
|-------------|---|
| Beleuchtung | Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht |
|-------------|---|

---

|             |  |
|-------------|--|
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung |
|-------------|--|

---

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|

---

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zugehörige Serien | Berker K.1 |
|-------------------|------------|