



41097009

## Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht K.1 polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
-------------	---

---

Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
-------------	--

---

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

---

Zugehörige Serien	Berker K.1
-------------------	------------