


41100073



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED,BSF u. erh.BS Arsys grün, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

- mit Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz
- mit Schraub-Liftklemmen
- mit Spreizkrallen
- erhöhter Berührungsschutz
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Einsatz farblich gekennzeichnet.

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	grün glänzend
Haupt-Designlinie	Berker Arsys
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Werkstoff	Thermoplast
Nennstrom	16 A
Farbe	grün
Aufdruck	Aufdruck "SV"