



41101914

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 orange, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| Schutzart IP | IP20 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Orange |
| RAL Nummer | 2003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität.

| | |
|-----------------------|--|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung, Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Ja

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Mit Aufdruck "ZSV"

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1