



41106089

## Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.x polarweiß, samt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Duroplast

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Ja

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7