



41157003

## Steckdose SCHUKO K.5 Alu

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Aluminium

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker K.5