



41236084

Steckdose SCHUKO mit erh.BS und Schraubliftklemmen Q.x alu samt, lackiert

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7