



41248989

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schraubflittklemmen S.1 IP44 polarweiß glänz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP44

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 41,60 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Mit Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1