



41438982

## Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	1013
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

---