



41527104

**Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.5 edelstahl, lackiert**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

RAL Nummer	9022
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall, Kunststoff, Edelstahl
-----------	-------------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Krallenbefestigung, Schraubanschluss
------------	--------------------------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Mit Aufdruck
----------	--------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
-------------	-------------------------------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

**Abdeckung, Tür**

---

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------