


41527115



### Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz K.1/K.5 rot, glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

- mit Beschriftungsfeld
- mit Schraubklemmen
- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
- mit akustischer Fehlermeldung
- mit Spreizkrallen
- ohne erhöhten Berührungsschutz
- Einsatz farblich gekennzeichnet.

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

### Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	rot glänzend
Haupt-Designlinie	Berker K.1
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Überspannungsschutz	nach EN 61643 und VDE 0675-6-11
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Nennstrom	16 A
Farbe	rot
Aufdruck	mit Aufdruck