



41529004

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys edelstahl, lackiert

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall, Kunststoff, Edelstahl

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

