



41636084

## SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen, Klappd., Schloss, Q.1, alu matt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 53 mm

Tiefe 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

#### Zubehör

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-------------------	------------------------------------