



41637009

SCHUKO Steckdose m. Schraub-Liftklemmen, Klappd., Schloss, K.1, polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 53 mm

Tiefe 71 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker K.1