



41666086

## Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.x anthrazit, samt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 15 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 125 V

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe 19 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Samt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

---