



41690069

Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Arsys polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 125 V

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe 19 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------