



4202

Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R wg Up IP44 weiß glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	15 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	125 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe	19 mm
-------------	-------

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	1013
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	NEMA
---------------------------------	------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------