



4212

**Steckdose SCHUKO mit Abdeckpl., Klappd. u. Schloss wgUp IP44 grau, glänzend**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP44

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm

Höhe 85,20 mm

Breite 86,20 mm

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Ja

**Zubehör**

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------