



4416

## Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

Schaltstrom 5 A

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 240 V

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

#### Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Einbautiefe 73 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP44

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Für Schraubbefestigung

Schaltart/Variante 2-polig Aus/Wechsel