



4448

Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom	5 A
-------------	-----

Spannung

Nennspannung	240 V
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
-----------	--------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Tiefe	45 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Aufdruck	Mit Aufdruck
----------	--------------

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Schaltart/Variante	Schließer
--------------------	-----------