



4466

## Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Spannung

Nennspannung	240 V
--------------	-------

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall, Kunststoff
-----------	--------------------

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

#### Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

#### Abmessungen

Einbautiefe	0
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP44
--------------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2-polig Aus