



4587



### UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze

UAE-Anschlussdose 8/8-polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN-fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz.

- äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45
- geeignet für PoE+
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- flexible Leitungszuführung
- mit 45° Schrägauslass
- 46
- ohne Spreizkrallen
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit LSA+ Klemmen

### Technische Merkmale

Nennspannung	72 V DC
Nennstrom	0dots5 A
Übertragungsbandbreite	max. 500 MHz
Kontaktwiderstand Signal	20 mΩ
Kontaktwiderstand Schirm	100 mΩ
Leiter Ø	0dots4...0dots63 mm
Einbautiefe	31 mm
Betriebstemperatur	-40...70 °C
Bauart	nach DIN EN 60603-7-51
Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2