



4587

## UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Texte

Anschlussart Mit LSA+ Klemmen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte, Ohne Spreizkrallen

Spannung Geeignet für PoE+