



4588

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Mit Klappdeckel Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp UAE/IAE (ISDN)

Werkstoff

Farbe Schwarz

Werkstoff Metall, Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Texte

Anschlussart Mit IDC-Klemmen

Montageart Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen

Spannung Geeignet für PoE+