



47063512



### Steckdosen-Einsatz SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz W.1, polarweiß

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP, mit erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit Steckklemmen
- erhöhter Berührungsschutz
- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.

### Technische Merkmale

Montageart	Aufputz oder Unterputz
Schutzart	IP55
Farbe	polarweiß matt
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	-40...30 °C
Klappdeckel	mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
Nennstrom	16 A
Aufdruck	ohne Aufdruck