



47063515

Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz W.1, grau

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP55

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz, Aufputz
-------------	--------------------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------