



47063522

Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel W.1, polarweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP55

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

Installation, Montage

Montage auf Unterputz, Aufputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Zugehörige Serien W.1