



47063525

## Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel W.1, grau

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP55
--------------	------

#### Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz, Aufputz
-------------	--------------------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Ja
-----------------	----

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Zugehörige Serien	W.1
-------------------	-----