



47088982

## Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	31,90 mm
-------------	----------

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

#### Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	1013
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1