



4716

Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berührungsschutz wg Up IP44 weiß,gl.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP44

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

1

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz