



47209909

## Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 polarweiß, matt

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

2

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Verdrahtung

2x 1-fach, durchverdrahtet

Schutz

Ohne erhöhten Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Berker S.1