



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Q.x polarweiß samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20
Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Duroplast
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Zugehörige Serien