



47390001

## Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

#### Sicherheit

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK             | IK02 |
| Schutzart IP                  | IP20 |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

#### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Braun     |
| RAL Nummer | 8011      |
| Glanzgrad  | Glänzend  |
| Werkstoff  | Duroplast |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Konnektivität.

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckanschluss                         |
| Montageart            | Schraubbefestigung, Krallenbefestigung |

#### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Zubehör</b>        |                                |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja                             |
| <b>Kapazität</b>      |                                |
| Anzahl Module         | 1                              |
| <b>Texte</b>          |                                |
| Aufdruck              | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung             | Zentralplatte                  |
| Schutz                | Ohne erhöhten Berührungsschutz |