



47397009

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker K.1