47403515

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
Anschluss	
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP55
Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0
Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Tiefe	63 mm
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz