



47413515

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld AP W.1 grau

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------	---------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	0
-----------------------------	---

Höhe	76 mm
------	-------

Breite	76 mm
--------	-------

Tiefe	63 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

RAL Nummer	7011
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz