



47436014

Steckdose SCHUKO Q.x orange, samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Werkstoff

Farbe	Orange
-------	--------

RAL Nummer	2003
------------	------

Glanzgrad	Samt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung
------------	--

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7