



47438912

## Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 rot, glänzend

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

#### Werkstoff

Farbe Rot

RAL Nummer 3003

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Mit Signallampe       | Nein                               |
| Mit Schloss           | Nein                               |
| <b>Zubehör</b>        |                                    |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein                               |
| <b>Kapazität</b>      |                                    |
| Anzahl Module         | 1                                  |
| <b>Texte</b>          |                                    |
| Aufdruck              | Ohne Aufdruck                      |
| Abdeckung             | Zentralplatte                      |
| Schutz                | Ohne erhöhten Berührungsschutz     |
| Zugehörige Serien     | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |